

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: msu@nt-rt.ru || www.mius.nt-rt.ru

Лабораторные шахтные печи СШОЛ



Универсальные лабораторные шахтные печи с программным управлением СШОЛ применяются для обжига изделий, плавки и термообработки металлов при температуре до **1150°C**.

Печи могут быть использованы в качестве универсальных лабораторных печей в металлургическом, ювелирном и керамическом производстве, в ортопедической стоматологии, химических и пищевых лабораториях.

Печь состоит из печного блока и выносного (настенного) микропроцессорного блока программного управления соединенного с печным блоком кабелем.

Печной блок выполнен из металлического каркаса с футеровкой из глинистостеклянных плит и керамической реторты с расположенным на ней нагревателем из фехрала. Крышка печи съемная. Положение крышки контролируется конечным выключателем. В камеру рабочего пространства введена терморпара, свободные концы которой выведены на кабель управления. Все внутренние элементы шахтной печи закрыты кожухами и крышками. Шкаф управления и силовой ввод расположены снизу печного блока.

Модельный ряд лабораторных шахтных печей СШОЛ

Модель	Макс. рабочая температура, °C	Размеры рабочей камеры, мм
СШОЛ 10/11	1150	Ø200x350
СШОЛ 15/11	1150	Ø200x500
СШОЛ 35/11	1150	Ø300x500